




Központi elosztó

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC003  
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



| Felhasználási terület                           |      |                                      |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                        |      | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
| Szilikonmentes                                  |      | igen                                 |
| Elektromos adatok                               |      |                                      |
| Üzemi feszültség                                | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                    |
| Védelmi osztály                                 |      | II                                   |
| Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként | [A]  | 4                                    |
| Max. összes áramterhelés                        | [A]  | 10                                   |
| Környezeti körülmények                          |      |                                      |
| Környezeti hőmérséklet                          | [°C] | -15...80                             |
| Védettség                                       |      | IP 67                                |



Központi elosztó


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

| Mechanikai adatok             |      |               |
|-------------------------------|------|---------------|
| Méret                         | [mm] | 28 x 60 x 118 |
| Anyag                         |      | TPU           |
| Test kiöntő anyaga            |      | TPU           |
| Elosztódoboz portjainak száma |      | 4             |
| Csatlakozó típusa             |      | M12           |


| Megjegyzések       |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás





## Központi elosztó

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

### Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

