




Központi elosztó

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC011  
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



| Felhasználási terület                           |      |                                      |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                        |      | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
| Szilikonmentes                                  |      | igen                                 |
| Elektromos adatok                               |      |                                      |
| Üzemi feszültség                                | [V]  | < 60 AC / < 75 DC                    |
| Védelmi osztály                                 |      | II                                   |
| Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként | [A]  | 4                                    |
| Max. összes áramterhelés                        | [A]  | 10                                   |
| Környezeti körülmények                          |      |                                      |
| Környezeti hőmérséklet                          | [°C] | -15...80                             |
| Védettség                                       |      | IP 67                                |



Központi elosztó


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

| Mechanikai adatok             |      |               |
|-------------------------------|------|---------------|
| Méret                         | [mm] | 28 x 60 x 152 |
| Anyag                         |      | TPU           |
| Test kiöntő anyaga            |      | TPU           |
| Elosztódoboz portjainak száma |      | 8             |
| Csatlakozó típusa             |      | M12           |

| Megjegyzések       |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| + | 19 | 1 (1...8) |
| - | 6  | 3 (1...8) |
| ± | 12 | 5 (1...8) |
|   | 15 | 4 (1)     |
|   | 7  | 2 (1)     |
|   | 5  | 4 (2)     |
|   | 4  | 2 (2)     |
|   | 16 | 4 (3)     |
|   | 8  | 2 (3)     |
|   | 3  | 4 (4)     |
|   | 14 | 2 (4)     |
|   | 17 | 4 (5)     |
|   | 9  | 2 (5)     |
|   | 2  | 4 (6)     |
|   | 13 | 2 (6)     |
|   | 11 | 4 (7)     |
|   | 10 | 2 (7)     |
|   | 1  | 4 (8)     |
|   | 18 | 2 (8)     |

# E11734



## Központi elosztó

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

### Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

