


E11736



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK120MSS0005H12



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 63 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

732

Méreték

[mm]

26 x 26 x 85

Anyagok

PUR fekete

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Meghúzási nyomaték

[Nm]

2

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGK120MSS0005H12

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga