


E11761



Y-csatlakozókábel

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	195,8
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Tömítés anyaga		FKM
Elosztódoboz portjainak száma		2

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Y-csatlakozókábel


YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, feketén áttetsző; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM;
Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

