




Központi elosztó

ProcessLine SB V4A 10m



| Elektromos adatok                                  |      |            |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| Üzemi feszültség                                   | [V]  | 10...36 DC |
| Védelmi osztály                                    |      | III        |
| Max. áramterhelhetőség<br>modulonként / portonként | [A]  | 4          |
| Max. összes áramterhelés                           | [A]  | 6          |
| Kimenetek                                          |      |            |
| Elektromos kivitel                                 |      | PNP        |
| Környezeti körülmények                             |      |            |
| Környezeti hőmérséklet                             | [°C] | -5...70    |



## Központi elosztó

ProcessLine SB V4A 10m

|           |                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védettség | IP 69K; (A nem használt dugaljakat a megfelelő védelem biztosítása érdekében le kell zárni a csomagban található zárókupakkal.; Meghúzási nyomaték: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tesztek / engedélyek |  |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

|      |      |      |
|------|------|------|
| MTTF | [év] | 2487 |
|------|------|------|

| Mechanikai adatok |  |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

|                               |                                                                                                      |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Súly                          | [g]                                                                                                  | 2785,5           |
| Méret                         | [mm]                                                                                                 | Ø 137,3 / L = 72 |
| Anyag                         | menetes persely: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L);<br>LED-Fenster: PC; o-gyűrű: EPDM; zárósapka: PP |                  |
| Test kiöntő anyaga            | rozsdamentes acél                                                                                    |                  |
| Elosztódoboz portjainak száma | 8                                                                                                    |                  |
| Csatlakozó típusa             | M12                                                                                                  |                  |

| Kijelzők / kezelési egységek |  |  |
|------------------------------|--|--|
|------------------------------|--|--|

|         |                    |                 |
|---------|--------------------|-----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 16 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld   |

| Tartozékok |  |
|------------|--|
|------------|--|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Szállított tételek | Zárósapka: M12 |
|--------------------|----------------|

| Megjegyzések |  |
|--------------|--|
|--------------|--|


|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Megjegyzések       | Külső tápegység a PELV szerint |
| Csomagolási egység | 1 db                           |

| Elektromos csatlakozás |  |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

Kábel: 10 m, PUR / PVC, fekete, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm<sup>2</sup>

| Elektromos csatlakozás - horony |  |
|---------------------------------|--|
|---------------------------------|--|


Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél



## Központi elosztó

ProcessLine SB V4A 10m

## Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| GN = | zöld       |
| GY = | szürke     |
| PK = | rózsaszín  |
| RD = | piros      |
| VT = | lila       |
| WH = | fehér      |
| YE = | sárga      |

# E11775

## Központi elosztó

ProcessLine SB V4A 10m

