


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH080MSS0010C08

8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	682,5
Méretek	[mm]	28 x 15 x 38
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH080MSS0010C08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, fekete, Ø 6,2 mm, árnyékolt; 8 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Csatlakozás



színek DIN EN 60947-5-2 szerint

Érszínek :

BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
OG =	narancs
VT =	lila
WH =	fehér
screen =	árnyékolás