




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGO014MSS0010B11



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	792,5
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E11809



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGO014MSS0010B11

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, fekete, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; öntött test: PUR; záró: sárgarézt, nikkelezett



Csatlakozás

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	nem használt
U:	nem használt
	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga