

Rögzítőszalag kerek hengerhez

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



Felhasználási terület

Kivitel

OG kiképzéshez MKT

Mechanikai adatok

Súly	[g]	7,7
Méret	[mm]	Ø 50
Anyagok	Adapter: PA; rögzítő szalag: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)	
Dugattyú átmérője	[mm]	50
Befogási tartomány	[mm]	48...59

Tartozékok

Szállított tételek

Adapter: 1x, OG kiképzéshez, MKT

Rögzítőszalag kerek hengerhez: 1x

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db