


## Rögzítőszalag kerek hengerhez

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



## Felhasználási terület

Kivitel

OG kiképzéshez MKT

## Mechanikai adatok

|                    |                                                               |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Súly               | [g]                                                           | 12,7     |
| Méretek            | [mm]                                                          | Ø 100    |
| Anyagok            | Adapter: PA; rögzítő szalag: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |          |
| Dugattyú átmérője  | [mm]                                                          | 100      |
| Befogási tartomány | [mm]                                                          | 98...109 |

## Tartozékok

Szállított tételek

Adapter: 1x, OG kiképzéshez, MKT

Rögzítőszalag kerek hengerhez: 1x

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db