




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGH040MSSFKSK



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	11,8
Méret	[mm]	16 x 16 x 54
Anyagok		PA 6.6
Test kiöntő anyaga		PA 6.6
Hollandi anya anyaga		PA 6.6
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás	
szigeteltség (védelem): 0,14...0,34 mm²; Kábel köpeny: Ø 3,5...6 mm	

Elektromos csatlakozás - dugó	
-------------------------------	--

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: PA 6.6



E11840



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGH040MSSFKSK

Csatlakozás

