

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSN0025A05

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Alkalmazás

Ex zóna 1

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Biztonsági besorolás

Maximális belső kapacitás

[nF]

1,9

Maximális belső induktivitás

[μH]

14,75

Mechanikai adatok

Méretek

[mm]

27 x 15 x 39

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Megjegyzések

Csatlakozó aljzat robbanásveszélyes területen (ATEX) történő használata esetén a kábelezésre különleges követelmények vonatkoznak.

A telepítési előírások követelményeit a felhasználónak saját felelőségére teljes mértékben be kell tartania.

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSN0025A05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 25 m, PUR / PVC, kék, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér