




Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Felhasználási terület

Kivitel	Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás	keresztezett patchkábel; patchkábel

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67; IP 42; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó)

Mechanikai adatok

Súly [g]	163,5
Anyagok	PUR / PC
Test kiöntő anyaga	PUR / PC
Hollandi anya anyaga	horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó M12

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm






Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC, zöld, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó RJ45

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC

