


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080MSS0002H08

8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Védettség		IP 68
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	135,9
------	-----	-------

Méreték	[mm]	15 x 15 x 43
---------	------	--------------

Anyagok		PUR
---------	--	-----

Test kiöntő anyaga		PUR
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
----------------------	--	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080MSS0002H08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

színek DIN EN
60947-5-2 szerint

Érszínek :

BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
OG =	narancs
VT =	lila
WH =	fehér