

Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem	szabadon futó dióda

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	183,5
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Tartozékok

Szállított tételek	csavar
	feliratmező



Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS


Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR / PVC, Halogénmentes; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: nikkelezett réz

