


Rögzítőszalag kerek hengerhez

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL



- 1 Adapter
 2 Áteresztő nyílás a feszítőszalag számára
 3 Rögzítőszalag kerek hengerhez

Felhasználási terület

Kivitel

OG kiképzéshez MKT

Mechanikai adatok

Súly	[g]	16,6
Méret	[mm]	Ø 40
Anyagok	Adapter: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rögzítő szalag: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)	
Dugattyú átmérője	[mm]	40
Befogási tartomány	[mm]	38...49

Tartozékok

Szállított tételek

Adapter: 1x, OG kiképzéshez, MKT

Rögzítőszalag kerek hengerhez: 1x

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db