




Összekötő kábel

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
--------------------------	---------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett






Összekötő kábel

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes; sugárhálós; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

