




Összekötő kábel

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 24 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Méret

[mm]

15 x 15 x 46,5

Anyag

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Összekötő kábel

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

### Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



### Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes; sugárhálós; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Csatlakozás



### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

