


Összekötő kábel

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 24 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Méreték

[mm]

15 x 15 x 46,5

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Összekötő kábel

VSTGH050MSS0002I03VDAB031--S

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgarézt, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes; sugárhálós; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgarézt, nikkelezett

