




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAK120MSS0014B12

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 65

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	51 x 26 x 58
Anyag		sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 14 m, PUR, fekete, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M23, derékszögű; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett



E11016



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAK120MSS0014B12

Csatlakozás