




Központi elosztó

ZDO6H05DMSS0010H15

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramerhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramerhelés	[A]	12
Kimenetek		
Elektromos kivitel	PNP	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség	IP 67	



Központi elosztó

ZDO6H05DMSS0010H15

Mechanikai adatok		
Anyagok	TPU	
Test kiöntő anyaga	TPU	
Elosztódoboz portjainak száma	6	
Csatlakozó típusa	M12	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	12 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes; 12 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektromos csatlakozás - horony		
Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm		





Központi elosztó

ZDO6H05DMSS0010H15

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga