




Központi elosztó

ZDO8H05HMSS0005H19

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC024  
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



| Felhasználási terület                           |                                                     |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Különleges tulajdonságok                        | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |            |
| Szilikonmentes                                  | igen                                                |            |
| Elektromos adatok                               |                                                     |            |
| Üzemi feszültség                                | [V]                                                 | 10...30 DC |
| Védelmi osztály                                 |                                                     | II         |
| Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként | [A]                                                 | 4          |
| Max. összes áramterhelés                        | [A]                                                 | 12         |
| Kimenetek                                       |                                                     |            |
| Elektromos kivitel                              | PNP                                                 |            |
| Környezeti körülmények                          |                                                     |            |
| Környezeti hőmérséklet                          | [°C]                                                | -15...80   |

# E11021



## Központi elosztó


ZDO8H05HMSS0005H19

|                                                                                                                                          |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Védettség                                                                                                                                | IP 67              |                 |
| Mechanikai adatok                                                                                                                        |                    |                 |
| Anyagok                                                                                                                                  | TPU                |                 |
| Test kiöntő anyaga                                                                                                                       | TPU                |                 |
| Elosztódoboz portjainak száma                                                                                                            | 8                  |                 |
| Csatlakozó típusa                                                                                                                        | M12                |                 |
| Kijelzők / kezelési egységek                                                                                                             |                    |                 |
| Kijelző                                                                                                                                  | kapcsolási állapot | 16 x LED, sárga |
|                                                                                                                                          | üzem / működés     | 1 x LED, zöld   |
| Megjegyzések                                                                                                                             |                    |                 |
| Csomagolási egység                                                                                                                       | 1 db               |                 |
| Elektromos csatlakozás                                                                                                                   |                    |                 |
| Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm <sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm ) |                    |                 |
| Elektromos csatlakozás - horony                                                                                                          |                    |                 |
| Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm                                    |                    |                 |

## Központi elosztó

ZDO8H05HMSS0005H19

### Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| GN = | zöld       |
| GY = | szürke     |
| PK = | rózsaszín  |
| RD = | piros      |
| VT = | lila       |
| WH = | fehér      |
| YE = | sárga      |

# E11021

**Központi elosztó**

ZDO8H05HMSS0005H19

