


Rögzítő anya beépítési adapterekhez

NUT MOUNTING ADAPTER POM



Felhasználási terület

Kivitel		beépítőadapterhez
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...100
Közeghőmérséklet rövid ideig	[°C]	-25...110

Mechanikai adatok

Súly	[g]	23,4
Méret	[mm]	G 1 1/2
Menet megjelölés		G 1 1/2
Külső átmérő	[mm]	71
Anyagok		POM

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------