


Beépítési adapter kapacitív érzékelőkhöz

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 o-gyűrű 44 x 2 mm

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	8
---------------	-------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...110
------------------------	------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	83,4
Méret	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
Menet megjelölés		G 1 1/4
Anyagok		Adapter: PVDF; tömítőgyűrű: EPDM
Szenzor csatlakozás		menetes csatlakozó M30 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó G 1 1/4 külső menet

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------