
E11045

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040ZDS0005E04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés




Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		

Kábel: 5 m, PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény




E11045

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040ZDS0005E04

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér