



## Összekötő kábel szelepdugóval

AVDAA031--S0002A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

&lt; 24 AC/DC

Túlfeszültség-védelem

igen; (VDR)

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...90

Védettség

IP 67

## Mechanikai adatok

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

## Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

1 x LED, sárga

## Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Összekötő kábel szelepdugóval

AVDAA031--S0002A03

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PUR



### Csatlakozás



BN = Érszínek :  
barna  
BU = kék  
GN/YE = zöld / sárga