


Összekötő kábel szelepdugóval

AVDAC031--S0002A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem	igen; (VDR)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	csavar
	feliratmező

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Összekötő kábel szelepdugóval

AVDAC031--S0002A03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x C típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PUR



Csatlakozás



BN =
BU =
GN/YE =

Érszínek :
barna
kék
zöld / sárga