


Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA040MSSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11505

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	20 x 40 x 36
-------	------	--------------

Anyag		PA
-------	--	----

Test kiöntő anyaga		PA
--------------------	--	----

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
----------------------	--	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA040MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs:

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

