




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAG030--S0002A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E10197
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	26 x 8 x 16
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



**Csatlakozókábel dugaljjal**

ADOAG030--S0002A03

Elektromos csatlakozásKábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: bepattintható kapcsolat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: bepattintható kapcsolat

**Csatlakozás**

BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	feke
	kék