


## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030MSS0002A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Elektromos adatok

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Üzemi feszültség [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Védelmi osztály      | III               |

## Környezeti körülmények

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
| Védettség                   | IP 67    |

## Mechanikai adatok

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Méreték [mm]         | 17 x 10 x 26          |
| Anyagok              | TPU                   |
| Test kiöntő anyaga   | TPU                   |
| Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



# E11060



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030MSS0002A03

### Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
| BN = | Érszínek : |
| BK = | barna      |
| BU = | fekete     |
|      | kék        |