




Összekötő kábel

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
--------------------------	---------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Anyagok		TPU
---------	--	-----

Test kiöntő anyaga		TPU
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
----------------------	--	-----------------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1,5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó






Összekötő kábel

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



BK = Érszínék :
 BN = fekete
 BU = barna
 WH = kék
 WH = fehér

Elektromos csatlakozás - aljzat



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett