




Y-csatlakozókábel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség	IP 67	
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	17 x 20,2 x 46,7
Anyagok	TPU	
Test kiöntő anyaga	TPU	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Elosztódoboz portjainak száma	2	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	



Y-csatlakozókábel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

