


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB050MSS0002E05



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...80
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	137,7
Méret	[mm]	26 x 26 x 49,9
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB050MSS0002E05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC, fekete; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény



Csatlakozás

1	BK
2	BU
3	GN/YE
4	BN
5	WH

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN/YE =	zöld / sárga
WH =	fehér