




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030VAS0010E03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III


Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok		
Méretetek	[mm]	17 x 10 x 26
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)		




E11090



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030VAS0010E03

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék