




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030VAS0005E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11495
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67; (becsavart állapotban)
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	10 x 10 x 31
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGF030VAS0005E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)



Csatlakozás

1	BN
3	BU
4	BK

BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék