


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030VAS0020E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály	III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67; (becsavart állapotban)

Mechanikai adatok

Méreték [mm]	10 x 10 x 31
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4305 / 303)

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)






Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030VAS0020E03

Csatlakozás



BN =	Érszínek :	barna
BK =		fekete
BU =		kék