



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MSS0002E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

|                  |     |                     |
|------------------|-----|---------------------|
| Üzemi feszültség | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|------------------|-----|---------------------|

Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...70 |
| Védettség              |      | IP 67    |

Mechanikai adatok

|                      |      |                       |
|----------------------|------|-----------------------|
| Méret                | [mm] | 15 x 15 x 42          |
| Anyag                |      | TPU                   |
| Test kiöntő anyaga   |      | TPU                   |
| Hollandi anya anyaga |      | sárgaréz, nikkelezett |

Megjegyzések

|                    |  |      |
|--------------------|--|------|
| Csomagolási egység |  | 1 db |
|--------------------|--|------|

Elektromos csatlakozás

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm ) |
|-----------------------------------------------------------------------------|

Elektromos csatlakozás - dugó

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|



# E11104



## Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MSS0002E04

### Csatlakozás

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| WH = | fehér      |