


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030MSS0005X03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11239

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	PBT; PA
Test kiöntő anyaga	PBT / PA
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF030MSS0005X03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT / PA; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN =
BK =
BU =

Érszínek :
barna
fekete
kék