




Konfekcionálható dugalj

SDOGH040PLSFKSK



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	13,5
Méret	[mm]	18 x 18 x 52
Anyag		PA 6.6
Test kiöntő anyaga		PA 6.6
Hollandi anya anyaga		PA 6.6

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

szigeteltség (védettség): 0,34...0,75 mm²; Érszigetelés: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Kábel köpeny: Ø 4...7,5 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: PA 6.6



E11145



Konfekcionálható dugalj

SDOGH040PLSFKSK

Csatlakozás

