




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGF030ZDSFKPK

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		III


Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	13 x 13 x 44
Anyag		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		ZnAl / Ni

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás		
szigeteltség (védettség): 0,14...0,34 mm²; Érszigetelés: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Kábel köpeny: Ø 4...5 mm		

Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: ZnAl / Ni		



E11158



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGF030ZDSFKPK

Csatlakozás

