




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0005H04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség	IP 68	
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok	TPU	
Test kiöntő anyaga	TPU	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

**Csatlakozókábel dugaljjal**

ADOAH040MSS0005H04

Elektromos csatlakozásKábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

**Csatlakozás**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér