




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés




|                              |                       |                |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| Felhasználási terület        |                       |                |
| Különleges tulajdonságok     | Halogénmentes         |                |
| Elektromos adatok            |                       |                |
| Üzemi feszültség             | [V]                   | < 24 AC/DC     |
| Túlfeszültség-védelem        | igen; (VDR)           |                |
| Környezeti körülmények       |                       |                |
| Környezeti hőmérséklet       | [°C]                  | -25...90       |
| Védettség                    | IP 67                 |                |
| Mechanikai adatok            |                       |                |
| Anyagok                      | TPU                   |                |
| Test kiöntő anyaga           | TPU                   |                |
| Hollandi anya anyaga         | sárgaréz, nikkelezett |                |
| Kijelzők / kezelési egységek |                       |                |
| Kijelző                      | kapcsolási állapot    | 1 x LED, sárga |
| Tartozékok                   |                       |                |
| Szállított tételek           | csavar                |                |
|                              | feliratmező           |                |
| Megjegyzések                 |                       |                |
| Csomagolási egység           | 1 db                  |                |

## Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

### Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



### Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Csatlakozás



### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó ipari szabvány alapján, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

