



Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAB031--S0003H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 24 AC/DC

Túlfeszültség-védelem

igen; (VDR)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

1 x LED, sárga

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAB031--S0003H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR, Halogénmentes, fekete; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó ipari szabvány alapján, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

