




Összekötő kábel


VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes	igen
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás - dugó	

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm




Összekötő kábel

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

