


Beépíthető dugalj

EDOGH080MSS00,5E08

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11601

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 o-gyűrű

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Menetes csatlakozás	PG 9
---------------------	------

Anyagok	sárgaréz nikkelezett
---------	----------------------

Test kiöntő anyaga	sárgaréz, nikkelezett
--------------------	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Beépíthető dugalj


EDOGH080MSS00,5E08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga