



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF040MSS0005H04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC151

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

139

Méretek

[mm]

10 x 10 x 31

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF040MSS0005H04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér