


Központi elosztó

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	2
Max. összes áramterhelés	[A]	6

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	85,8
Anyagok		PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett

E11219



Központi elosztó

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Elosztódoboz portjainak száma	4
Csatlakozó típusa	M8

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás


Csatlakozó: 1 x M16; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Központi elosztó

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

