



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF040VAS0010E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVT140

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Anyagok	PVC
Test kiöntő anyaga	PVC
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF040VAS0010E04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér