



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF040VAS0010E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 60 AC / < 75 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés [A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...90

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Méretek [mm]

10 x 10 x 31

Anyagok

PVC

Test kiöntő anyaga

PVC

Hollandi anya anyaga

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF040VAS0010E04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér