


## Y-csatlakozókábel


YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



| Felhasználási terület       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Különleges tulajdonságok    | Halogénmentes         |
| Elektromos adatok           |                       |
| Üzemi feszültség [V]        | < 30 AC / < 36 DC     |
| Környezeti körülmények      |                       |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80              |
| Védettség                   | IP 68                 |
| Mechanikai adatok           |                       |
| Súly [g]                    | 63                    |
| Anyagok                     | PUR                   |
| Test kiöntő anyaga          | PUR                   |
| Hollandi anya anyaga        | sárgaréz, nikkelezett |
| Megjegyzések                |                       |
| Csomagolási egység          | 1 db                  |

## Elektromos csatlakozás - aljzat A


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



## Y-csatlakozókábel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - dugó B

Kábel: 0,15 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



## Elektromos csatlakozás - dugó C

Kábel: 0,15 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett

