


Összekötő kábel szelepdugóval

AVDAA031--S0020A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem	igen; (VDR)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	csavar
	feliratmező

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Összekötő kábel szelepdugóval


AVDAA031--S0020A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 20 m, PVC, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PUR



Csatlakozás



BN = Érszínek :
barna
BU = kék
GN/YE = zöld / sárga